



MASTERColour doble Terminal



MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	96
Base del casquillo	RX7s	Longitud de arco O (nom.)	10 mm
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]		
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	942 [CCT of 4200K]	Consumo de energía	152,0 W
Flujo luminoso	13.650 lm	Voltaje (nom.)	103 V
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371	Controles y regulación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4200 K	Mecánicos y de carcasa	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W	Acabado de la bombilla	Transparente
		Forma de la bombilla	T22

MASTERColour doble Terminal

Peso neto (pieza) 26,700 g

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética G
 Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 8,3 mg
 Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 8,29 mg
 Consumo energético kWh/1000 h 152 kWh
 Número de registro EPREL 473340

Full EOC 871150020025915
 Código de pedido 20025915
 Código 12NC 928084805133
 Código local PHCDMTD15094
 Cantidad por paquete 1
 EAN/UPC - Producto/Caja 8711500200259
 Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12
 Embalaje con código EAN/UPC 8711500200266

Datos de producto


Nombre de producto del pedido MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
 Nombre completo del producto MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s
 1CT

Plano de dimensiones





Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137.43 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERColour doble Terminal

Vida útil



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

