

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

928093905130



Wunderschön funkelndes Licht im Miniatur-Design



Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Für 20W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 20W von Philips verwendet werden.

- Für 35W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 35W von Philips verwendet werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	PGJ5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	3.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Bogenlänge O (Nom)	4 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	39,1 W
Spannung (Nom)	96 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3
Nettogewicht (Stück)	0,006 kg


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,74 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473353
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150021149115
Bestellcode	8711500211491
Material-Nr. (12NC)	928093905130
Lokaler Bestellcode	MASTERC DMTM35W
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500211491
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500211507

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Lebensdauer



LDLE_CDM-Tm_35W_930_PGJ5-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12