



MASTERColour CDM-T



MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	3.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371

Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Bogenlänge O (Nom)	5 mm


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	39,1 W
Spannung (Nom)	85 V

MASTERC colour CDM-T

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	28,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473355
CE-Zeichen	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150021126215
Bestellcode	8711500211262
Material-Nr. (12NC)	928094305125
Lokaler Bestellcode	CDMT35942
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500211262
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500211279

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Lebensdauer



LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

MASTERC colour CDM-T

