



MASTERColour CDM-R111



MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

La lámpara MASTER Colour CDM-R111 combina la imagen moderna de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm, con la larga vida, alta eficacia y calidad de luz de la tecnología MASTER Colour

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.000
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	11.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Ángulo de haz (nom.)	24 °
Flujo luminoso	2.800 lm
Intensidad luminosa (nom.)	14.300 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371

Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	96
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	60 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	2.800 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	92 V

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-R111


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Reflector
Forma de la bombilla	R111
Peso neto (pieza)	0,095 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	6,3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473360

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
Full EOC	871150021393810
Código de pedido	21393810
Código 12NC	928096905330
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500213938
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500213945

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Vida útil



LDLE_CDM-R111_70W_942-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

