



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	119.550 lm
Farbkoordinate X (Nom)	323
Farbkoordinate Y (nom.)	333
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	6,3 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	1.500 W


Lampenstrom (Nom)	15,3 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,131 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122134000
Bestellcode	8718291221340

MSR Gold™ FastFit

Material-Nr. (12NC)	928107305115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221340
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4


EAN Umverpackung	8718291221357
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

