



# MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

### Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.350
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	10 °
Flujo luminoso	2.400 lm
Intensidad luminosa (nom.)	49.000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	91
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	2.400 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	88 V

# MASTERCcolour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR30L
Peso neto (pieza)	0,220 kg


## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473362
Marca CE	Sí

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Nombre completo del producto	MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124192800
Código de pedido	24192800
Código 12NC	928108100630
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291241928
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291241935

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

# MASTERC colour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

## Vida útil



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

