



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit


| Informations générales                   |                                      | Fonctionnement et électricité                    |             |
|--|--------------------------------------|--|-------------|
| Culot                                    | E27                                  | Efficacité lumineuse (nominale)                  | 69 lm/W     |
| Position de fonctionnement               | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] | Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 91          |
| Nombre de cycles d'allumage              | 1 350                                | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 80 %        |
| Référence de mesure de flux              | Narrow Cone                          | Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)      | 2 400 lm    |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)  | 15 000 h                             | <b>Fonctionnement et électricité</b>             |             |
| <b>Données techniques de l'éclairage</b> |                                      | Consommation électrique                          | 39,1 W      |
| Code couleur                             | 930 [CCT of 3000K]                   | Temps de chauffe à 60 %                          | 120 s       |
| Angle du faisceau (nom.)                 | 30 degré(s)                          | Tension (nom.)                                   | 88 V        |
| Flux lumineux                            | 2 400 lm                             | <b>Commandes et gradation</b>                    |             |
| Intensité lumineuse (nom.)               | 8 000 cd                             | Variation de l'intensité lumineuse               | Non         |
| Désignation de la couleur                | Blanc chaud (WW)                     | <b>Mécanique et boîtier</b>                      |             |
| Coordonnée chromatique X                 | 0,434                                | Finition ampoule                                 | Transparent |
| Coordonnée chromatique Y                 | 0,398                                | Forme de la lampe                                | PAR30L      |
| Température de couleur corrélée (nom.)   | 3000 K                               |  |             |

# MASTERColour CDM-R Elite

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Poids net (pièce)                  | 0,220 kg                              |
| <b>Approbation et application</b>  |                                       |
| Classe d'efficacité énergétique    | G                                     |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 4,7 mg                                |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 4,7 mg                                |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 40 kWh                                |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 473363                                |
| <b>Données du produit</b>          |                                       |
| Nom du produit de la commande      | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nom de produit complet        | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |
| Code EOC                      | 871829124194200                                 |
| Code de commande              | 24194200  |
| Code 12NC                     | 928108200630                                    |
| Numérateur - Quantité par kit | 1   |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8718291241942                                   |
| Conditionnement par carton    | 6   |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718291241959                                   |

## Schéma dimensionnel




| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Durée de vie



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

