



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		70 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Nombre de cycles d'allumage	1 350	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	73,2 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Tension (nom.)	86 V
Flux lumineux	4 500 lm	Commandes et gradation	
Intensité lumineuse (nom.)	61 000 cd	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0,434	Finition ampoule	Transparent
Coordonnée chromatique Y	0,398	Forme de la lampe	PAR30L
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		

# MASTERColour CDM-R Elite

Poids net (pièce)	0,220 kg
-------------------	----------

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473364

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
-------------------------------	--


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Code EOC	871829124186700
Code de commande	24186700
Code 12NC	928109300630
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291241867
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291241874

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Durée de vie



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

