

**PHILIPS****Lighting**

# MASTERColour CDM-R Elite



## MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit

| Informations générales                           |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Culot  | E27                                  |
| Position de fonctionnement                       | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 1.350                                |
| Référence de mesure de flux                      | Narrow Cone                          |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)          | 15.000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage                |                                      |
| Code couleur                                     | 930 [CCT of 3000K]                   |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 30 degré(s)                          |
| Flux lumineux                                    | 4.500 lm                             |
| Intensité lumineuse (nom.)                       | 14.000 cd                            |
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW)                     |
| Coordonnée chromatique X                         | 0,434                                |
| Coordonnée chromatique Y                         | 0,398                                |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 3000 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 70 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 92                                   |
| Fonctionnement et électricité                    |                                      |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 80 %                                 |
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)      | 4.500 lm                             |
| Commandes et gradation                           |                                      |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non                                  |
| Mécanique et boîtier                             |                                      |
| Finition ampoule                                 | Transparent                          |
| Forme de la lampe                                | PAR30L                               |
| Poids net (pièce)                                | 0,220 kg                             |

# MASTERColour CDM-R Elite

## Approbation et application


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | G      |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 6,6 mg |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 6,6 mg |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 74 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 473365 |
| Marquage CE                        | Oui    |

## Données du produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L<br>30D |
| Nom de produit complet        | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L<br>30D |


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Code EOC                      | 871829124188100 |
| Code de commande              | 8718291241881   |
| Code 12NC                     | 928109400630    |
| Code de commande local        | CDMREL70W93030D |
| Numérateur - Quantité par kit | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718291241881   |
| Conditionnement par carton    | 6               |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718291241898   |

## Schéma dimensionnel




| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L  
30D

## MASTERColour CDM-R Elite

### Durée de vie



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

