



MASTERCcolour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	30 °
Ljusflöde	4 500 lm
Ljusstyrka (nom)	14 000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	4 500 lm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	73,2 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	86 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR30L

MASTERCcolour CDM-R Elite

Nettovikt (styck)	0,220 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473365
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
-------------------------	---------------------------------------



Fullständigt produktnamn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Beskrivning av lokal kod	8348195
Beställningsnummer	928109400630
Materialnummer (12NC)	928109400630
Lokal kod	8348195
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291241881
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291241898

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Livslängd



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

