



MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.350
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	40 °
Flujo luminoso	4.400 lm
Intensidad luminosa (nom.)	10.300 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	70 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	92
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	80 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	4.400 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	86 V

MASTERC colour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
------------------------	--------------

Forma de la bombilla	PAR30L
----------------------	--------

Peso neto (pieza)	0,220 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	G
--------------------------------	---

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
-----------------------------------	--------

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	6,6 mg
-----------------------------------	--------

Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
-------------------------------	--------

Número de registro EPREL	473366
--------------------------	--------

Marca CE	Sí
----------	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
-------------------------------	---------------------------------------

Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
------------------------------	---

Full EOC	871829124190400
----------	-----------------

Código de pedido	24190400
------------------	----------

Código 12NC	928109500630
-------------	--------------


Cantidad por paquete	1
----------------------	---

EAN/UPC - Producto/Caja	8718291241904
-------------------------	---------------

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
--	---



Embalaje con código EAN/UPC	8718291241911
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Vida útil



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

