



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Nombre de cycles d'allumage	1 350	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 400 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)		
Flux lumineux	4 400 lm	Mécanique et boîtier	
Intensité lumineuse (nom.)	10 300 cd	Finition ampoule	Transparent
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Forme de la lampe	PAR30L
Coordonnée chromatique X	0,434		
Coordonnée chromatique Y	0,398		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		

MASTERColour CDM-R Elite

Poids net (pièce)	0,220 kg
-------------------	----------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473366

Données du produit

Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
-------------------------------	--


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Code EOC	871829124190400
Code de commande	24190400
Code 12NC	928109500630
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291241904
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291241911

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

