

**PHILIPS****Lighting**

# MASTER SON-T PIA Plus

## MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40	Consommation électrique	264 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	109 V
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	33.000 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535		
Coordonnée chromatique Y	0,420		
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Finition ampoule	Transparent
Longueur d'arc O (nom.)	64 mm	Forme de la lampe	T46
		Poids net (pièce)	161,000 g
Approbation et application			
		Classe d'efficacité énergétique	E
		Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg

# MASTER SON-T PIA Plus

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	257 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1436305
Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Code EOC	871150017987615
Code de commande	8711500179876


Code 12NC	928144709230
Code de commande local	SONTPLUS250W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500179876
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500182937

## Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

## MASTER SON-T PIA Plus

### Durée de vie



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

