



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	36.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	55.900 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	137 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Bogenlänge O (Nom)	83 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	408,0 W
Spannung (Nom)	105 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46
Nettogewicht (Stück)	0,180 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Quecksilbergehalt (max.)	19,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	20 mg

MASTER SON-T PIA Plus


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	408 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473369
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150017988315
Bestellcode	8711500179883


Material-Nr. (12NC)	928144809227
Lokaler Bestellcode	SONTPLUS400AUSH
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500179883
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500182951

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

