PHILIPS

Lighting

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	36.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	55.900 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,535
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	137 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	83 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	408,0 W
Voltaje (nom.)	105 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46
Peso neto (pieza)	0,180 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	19,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	20 mg
Consumo energético kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número de registro EPREL	473369
Marca CE	Sí

Código 12NC	928144809227
Código local	PHSONT400PLUS
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500179883
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500182951

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Código de pedido	17988315

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.