



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	38.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	4.500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Bogenlänge O (Nom)	35 mm
--------------------	-------

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	54,0 W
Spannung (Nom)	86 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T35
Nettogewicht (Stück)	0,046 kg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473372
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12


Gesamt-Produktcode	872790093358100
Bestellcode	93358100
Material-Nr. (12NC)	928150019227
Lokaler Bestellcode	SONTAPIAXTRA50
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900933581
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900933598

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SONTAPIA_0004-Life expectancy diagram

