



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con forma de bulbo exterior tubular transparente, alta potencia y prolongada vida útil.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- El equipo HF debe cumplir la directriz Philips LDi
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	38.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso	4.500 lm
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	0,54
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	35 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	54,0 W
Voltaje (nom.)	86 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T35
Peso neto (pieza)	0,046 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	9,8 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Consumo energético kWh/1000 h	54 kWh
Número de registro EPREL	473372
Marca CE	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12


Full EOC	872790093358100
Código de pedido	93358100
Código 12NC	928150019227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900933581
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900933598

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vida útil



LDLE_SONTAPIA_0004-Life expectancy diagram

