

PHILIPS**Lighting**

MASTER SON-T APIA Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Consommation électrique	54,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	86 V
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	38.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	4.500 lm		
Coordonnée chromatique X	0,54		
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	-		
Longueur d'arc O (nom.)	35 mm		
Mécanique et boîtier		Approbation et application	
Finition ampoule	Transparent	Classe d'efficacité énergétique	G
Forme de la lampe	T35	Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
Poids net (pièce)	0,046 kg	Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473372
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Code EOC	872790093358100
Code de commande	8727900933598




Code 12NC	928150019227
Code de commande local	SONTXTRA50W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900933581
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900933598

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Xtra

Durée de vie



LDLE_SONTAPIA_0004-Life expectancy diagram



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement