



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con forma de bulbo exterior tubular transparente, alta potencia y prolongada vida útil.

### Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- El equipo HF debe cumplir la directriz Philips LDi
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Consumo de energía	75,0 W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Voltaje (nom.)	92 V
Referencia de medición de flujo	Sphere	<b>Controles y regulación</b>	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	40.000 hora(s)	Regulable	Sí
<b>Datos técnicos de la luz</b>		<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Código de color	- [Not Specified]	Acabado de la bombilla	Transparente
Flujo luminoso	7.200 lm	Forma de la bombilla	T35
Coordenada X de cromaticidad (Nom)	0,54	Peso neto (pieza)	0,046 kg
Coordenada Y de cromaticidad (Nom)	0,42	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1900 K	Clase de eficiencia energética	F
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	96 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12,2 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,2 mg
Longitud de arco O (nom.)	42 mm		

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Consumo energético kWh/1000 h	75 kWh
Número de registro EPREL	473374
Marca CE	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12


Full EOC	872790092290500
Código de pedido	92290500
Código 12NC	928150119227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900922905
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900922912

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Vida útil



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

