

**PHILIPS****Lighting**

# MASTER SON-T APIA Xtra

F A  
G ↑

## MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Consommation électrique	75,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	92 V
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	40.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	7.200 lm		
Coordonnée chromatique X	0,54		
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Finition ampoule	Transparent
Longueur d'arc O (nom.)	42 mm	Forme de la lampe	T35
		Poids net (pièce)	0,046 kg
Approbation et application			
Classe d'efficacité énergétique	F		
Taux de mercure (Hg) (max.)	12,2 mg		
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,2 mg		

# MASTER SON-T APIA Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	75 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473374
Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Code EOC	872790092290500
Code de commande	8727900922905


Code 12NC	928150119227
Code de commande local	SONTXTRA70W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900922905
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900922912

## Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

## MASTER SON-T APIA Xtra

### Durée de vie



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus 70W E27 1SL/12

