



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	E40	47 mm	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	105 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	1.150 mA
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	108 V
Farbcode	- [Not Specified]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	11.550 lm	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	0,535	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Kolbenausführung	Klar
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K	Kolbenform	T46
Nennlichtausbeute (Nom)	110 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Nettogewicht (Stück)	0,145 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	103 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1557897
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	872790092323000
Bestellcode	92323000
Material-Nr. (12NC)	928150219230
Lokaler Bestellcode	SONTAPIAXTRA100
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900923230
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900923247

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram – MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

