

PHILIPS**Lighting**

MASTER SON-T APIA Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40	Consommation électrique	105 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Courant lampe (nom.)	1.150 mA
Référence de mesure de flux	Sphere	Tension (nom.)	108 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	40.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	11.550 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,42	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Forme de la lampe	T46
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W	Poids net (pièce)	0,145 kg
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Approbation et application	
Longueur d'arc O (nom.)	47 mm	Classe d'efficacité énergétique	F
		Taux de mercure (Hg) (max.)	14,3 mg

MASTER SON-T APIA Xtra

Taux de mercure (Hg) (nom.)	14,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	103 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2335693
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Code EOC	87279009232300


Code de commande	8727900923230
Code 12NC	928150219230
Code de commande local	SONTXTRA100W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900923230
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900923247

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Xtra

Durée de vie



LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

