



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	E40	61 mm	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	154,0 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	98 V
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	18.200 lm	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,535	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Kolbenform	T46
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K	Nettogewicht (Stück)	140,000 g
Nennlichtausbeute (Nom)	118,51 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	154 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473376
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12


Gesamt-Produktcode	872790092733700
Bestellcode	92733700
Material-Nr. (12NC)	928150319230
Lokaler Bestellcode	SONTAPIAXTRA150
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927337
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927344

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

