



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con forma de bulbo exterior tubular transparente, alta potencia y prolongada vida útil.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- El equipo HF debe cumplir la directriz Philips LDi
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	45.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso	33.700 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,535
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	132 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	65 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	255,0 W
Voltaje (nom.)	99 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46
Peso neto (pieza)	161,000 g

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	15,1 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Consumo energético kWh/1000 h	255 kWh
Número de registro EPREL	473377
Marca CE	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12


Full EOC	872790092737500
Código de pedido	92737500
Código 12NC	928150419230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900927375
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900927382

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vida útil



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

