



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Högetrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- HF-don måste uppfylla Philips LDi-riktlinjer
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	33 700 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	132 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	65 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	255,0 W
Spänning (nom)	99 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46
Nettovikt (styck)	161,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	255 kWh
EPREL-registreringsnummer	473377
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500
Beskrivning av lokal kod	8346744


Beställningsnummer	928150419230
Materialnummer (12NC)	928150419230
Lokal kod	8346744
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900927375
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900927382

Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Livslängd



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

