



MASTER SON APIA Plus Xtra



MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	38.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	3.900 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	76,47 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	51,0 W
Spannung (Nom)	81 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70
Nettogewicht (Stück)	0,045 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra


Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473379

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Gesamt-Produktcode	872790092813600
Bestellcode	92813600


Material-Nr. (12NC)	928150619835
Lokaler Bestellcode	SONAPIAXTRA50
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900928136
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8727900928143

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SON-APIA_0002-Life expectancy diagram

