



MASTER SON APIA Xtra



MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	38 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	3 900 lm
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76,47 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	51,0 W

Tension (nom.)	81 V
----------------	------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B70
Poids net (pièce)	0,045 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	51 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473379


MASTER SON APIA Xtra

Données du produit

Nom du produit de la commande	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Nom de produit complet	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Code EOC	872790092813600
Code de commande	92813600
Code 12NC	928150619835




Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900928136
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900928143

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Durée de vie



LDLE_SON-APIA_0002-Life expectancy diagram

MASTER SON APIA Xtra

