



SON



SON 50W/220 I E27 1CT/24

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico, racchiuso all'interno di un bulbo in vetro ellissoidale.

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	28.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	3.700 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,54
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura di colore correlata (Nom)	1900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	52,5 W
Tensione (Nom)	85 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	B70
Peso netto (Pezzo)	0,062 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	12 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	12 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh
Numero di registrazione EPREL	473381
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Nome completo prodotto	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150018189330

Descrizione codice locale	SON50
Codice d'ordine	18189330
Codice materiale (12NC)	928150808828
Codice locale	SON50
Numeratore - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500181893
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8711500181909

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 I E27 1CT/24

Durata



LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24

SON

