



MASTER SON APIA Plus Xtra



MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	10.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom.)	100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	100,0 W
Spannung (Nom.)	97 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B75
Nettogewicht (Stück)	0,145 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra


Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	100 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473382

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	872790092743600
Bestellcode	92743600


Material-Nr. (12NC)	928150819827
Lokaler Bestellcode	SONAPIAXTRA100
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927436
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927443

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram – MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour – MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SON-APIA_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

