



MASTER SON APIA Xtra

MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	97 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	40.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	10.000 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535		
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Finition ampoule	Verre traité
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Forme de la lampe	B75
Fonctionnement et électricité		Poids net (pièce)	0,145 kg
Consommation électrique	100,0 W	Approbation et application	
		Classe d'efficacité énergétique	F
		Taux de mercure (Hg) (max.)	14,3 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	14,3 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	100 kWh
		Numéro d'enregistrement EPREL	473382

MASTER SON APIA Xtra

Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Code EOC	872790092743600
Code de commande	8727900927436
Code 12NC	928150819827



Code de commande local	SONXTRA100W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900927436
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900927443

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Xtra

Durée de vie



LDLE SON-APIA_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus 100W E40 1SL/12

