



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	45.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso	17.600 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,535
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,64 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	154,0 W

Voltaje (nom.)	97 V
----------------	------

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Vidrio revestido
Forma de la bombilla	BD90
Peso neto (pieza)	0,140 kg


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	15,1 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consumo energético kWh/1000 h	154 kWh
Número de registro EPREL	473384

MASTER SON APIA Plus Xtra

Marca CE	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092745000
Código de pedido	92745000


Código 12NC	928150919827
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900927450
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900927467

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Vida útil



LDLE_SON-APIA_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

