

**PHILIPS****Lighting**

# MASTER SON APIA Xtra

## MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	97 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	45.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	17.600 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,42	Finition ampoule	Verre traité
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Forme de la lampe	BD90
Efficacité lumineuse (nominale)	113,64 lm/W	Poids net (pièce)	0,140 kg
Indice de rendu de couleur (IRC)	-		
Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Consommation électrique	154,0 W	Classe d'efficacité énergétique	F
		Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	154 kWh
		Numéro d'enregistrement EPREL	473384

# MASTER SON APIA Xtra

Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Code EOC	87279009274500
Code de commande	8727900927450
Code 12NC	928150919827



Code de commande local	SONXTRA150W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900927450
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900927467

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

## MASTER SON APIA Xtra

### Durée de vie



LDLE SON-APIA\_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

