



# MASTER SON APIA Plus Xtra



## MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	17 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113,64 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	154,0 W


Spänning (nom)	97 V
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BD90
Nettovikt (styck)	0,140 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473384

# MASTER SON APIA Plus Xtra

CE-märkning	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092745000
Beskrivning av lokal kod	8346244
Beställningsnummer	928150919827


Materialnummer (12NC)	928150919827
Lokal kod	8346244
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900927450
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900927467

## Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

## Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Livslängd



LDLE\_SON-APIA\_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

