



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	36.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	16.600 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,535
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura di colore correlata (Nom)	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,79 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	154,0 W


Tensione (Nom)	100 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	BD90
Peso netto (Pezzo)	0,156 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	15,1 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	15 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	154 kWh
Numero di registrazione EPREL	473387

MASTER SON PIA Plus

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018228915
Descrizione codice locale	SONPLUS150
Codice d'ordine	18228915


Codice materiale (12NC)	928151409827
Codice locale	SONPLUS150
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500182289
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182296

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durata



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

