

PHILIPS**Lighting**F A
G ↑

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	100 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	29.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	9.600 lm		
Coordonnée chromatique X	0,535		
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W	Finition ampoule	Verre traité
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Forme de la lampe	B75
Fonctionnement et électricité		Poids net (pièce)	0,125 kg
Consommation électrique	101,0 W	Approbation et application	
		Classe d'efficacité énergétique	F
		Taux de mercure (Hg) (max.)	16,3 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	16,3 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	101 kWh
		Numéro d'enregistrement EPREL	473388

MASTER SON PIA Plus

Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Code EOC	871150018225815
Code de commande	8711500182258
Code 12NC	928151608827




Code de commande local	SONPLUS100W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500182258
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500182265

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durée de vie



LDLE SON PIA_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40

1SL/12

