



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	29 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	9 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W
Färgåtergivningsindex	-
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	101,0 W

Spänning (nom)	100 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B75
Nettovikt (styck)	0,125 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	16,3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	16,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	101 kWh
EPREL-registreringsnummer	473388


MASTER SON PIA Plus

CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018225815
Beskrivning av lokal kod	8346230
Beställningsnummer	928151608827

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Materialnummer (12NC)	928151608827
Lokal kod	8346230
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500182258
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500182265


Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Livslängd



LDLE_SON-PIA_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40
1SL/12

