



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	30.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	4.500 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,54
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura di colore correlata (Nom)	1900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Lunghezza arco O (Nom)	35 mm


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,5 W
Tensione (Nom)	91 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T35
Peso netto (Pezzo)	0,047 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	9,8 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	9,8 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	55 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numero di registrazione EPREL	473390
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Full EOC	871150019265315
Descrizione codice locale	SONTPLUS50
Codice d'ordine	19265315


Codice materiale (12NC)	928151900028
Codice locale	SONTPLUS50
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500192653
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500193094

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12



LDLE_SON-TPIA_0007-Life expectancy diagram

