



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	6.650 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,54
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	1900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	42 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	74 W
Voltaje (nom.)	92 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T35
Peso neto (pieza)	0,048 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12,2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	73 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número de registro EPREL	1557896
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Full EOC	871150019266015
Código de pedido	19266015


Código 12NC	928152700028
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500192660
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500193131

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12



LDLE_SON-TPIA_0008-Life expectancy diagram

