

PHILIPS**Lighting**

MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique.

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27	Consommation électrique	74 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	92 V
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	6.650 lm		
Coordonnée chromatique X	0,54		
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Finition ampoule	Transparent
Longueur d'arc O (nom.)	42 mm	Forme de la lampe	T35
		Poids net (pièce)	0,048 kg
Approbation et application			
		Classe d'efficacité énergétique	G
		Taux de mercure (Hg) (max.)	12,2 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,2 mg

MASTER SON-T PIA Plus

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	73 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1557896
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Code EOC	871150019266015
Code de commande	8711500192660


Code 12NC	928152700028
Code de commande local	SONTPLUS70W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500192660
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500193131

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

LDLE SON-TPIA_0008-Life expectancy diagram

