



SON



SON 50W/220 E27 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	3.600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,540
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	68 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	53,0 W

Spannung (Nom)	85 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70
Nettogewicht (Stück)	53,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473392
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SON 50W/220 E27 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 50W/220 E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150018195430
Bestellcode	8711500181954
Material-Nr. (12NC)	928152908835
Lokaler Bestellcode	SON50E


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500181954
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500181961

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram – SON 50W/220 E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour – SON 50W/220 E27 1CT/24

Lebensdauer



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram – SON 50W/220 E27 1CT/24

SON

