



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	30 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsindex	-
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250,0 W


Spänning (nom)	96 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BD90
Nettovikt (styck)	0,170 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	250 kWh
EPREL-registreringsnummer	473393

MASTER SON PIA Plus

CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515
Beskrivning av lokal kod	8346250


Beställningsnummer	928153309830
Materialnummer (12NC)	928153309830
Lokal kod	8346250
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500193445
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500193469

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Livslängd



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40
1SL/12

