



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	36.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	55.600 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,535
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	136,27 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	408,0 W

Voltaje (nom.)	105 V
----------------	-------

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Recubierto de vidrio
Forma de la bombilla	BD120
Peso neto (pieza)	166,000 g

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	19,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	20 mg
Consumo energético kWh/1000 h	408 kWh
Número de registro EPREL	473394


MASTER SON PIA Plus

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019345215
Código de pedido	19345215
Código 12NC	928153409830


Código local	PHSON400PLUS
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500193452
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500195937

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Vida útil



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

