



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PG12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	10.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	825 [CCT of 2500K]
Flujo luminoso	2.500 lm
Designación de color	Blanco dorado
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,415
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	45,45 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Longitud de arco O (nom.)	16 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	55,5 W
Voltaje (nom.)	90 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio blando
Forma de la bombilla	T31
Peso neto (pieza)	0,048 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	7,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	7,6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	56 kWh

MASTER SDW-T

Número de registro EPREL	473396
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	87115007340375
Código de pedido	73403715


Código 12NC	928153909227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500734037
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500183149

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Vida útil



LDLE_SDW-T_35W_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

