



Sodio estandar T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	130 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	153 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	960,0 W
Voltaje (nom.)	100 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente

Forma de la bombilla	T65
Peso neto (pieza)	414,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	23 mg
Consumo energético kWh/1000 h	1056 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nombre completo del producto	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Código de pedido	18412245
Código 12NC	928154509228
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500184122
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8711500184139



Sodio estandar T

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Vida útil



LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Sodio estandar T

