



# MASTER SON-T PIA Plus

## MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Attacco                                 | E40                                    |
| Posizione di funzionamento              | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Vita al 50% di guasti (Nom)             | 30.000 ore                             |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                        |
| Codice colore                           | 220 [CCT of 2000K]                     |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 0,530                                  |
| Coordinata cromatica Y (Nom)            | 0,428                                  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 2000 K                                 |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 149 lm/W                               |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 126 mm                                 |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                        |
| Consumo energetico                      | 603 W                                  |
| Tensione (Nom)                          | 110 V                                  |


| Controlli e dimmerazione         |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimmerabile                      | No                                        |
| Meccanica e corpo                |                                           |
| Finitura lampadina               | Trasparente                               |
| Forma lampadina                  | T46                                       |
| Peso netto (Pezzo)               | 0,177 kg                                  |
| Approvazione e applicazione      |                                           |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 18,9 mg                                   |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 663 kWh                                   |
| Dati del prodotto                |                                           |
| Nome prodotto ordine             | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12    |
| Nome completo prodotto           | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |

MASTER SON-T PIA Plus

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150019742915 |
| Descrizione codice locale            | SONTPLUS600     |
| Codice d'ordine                      | 19742915        |
| Codice materiale (12NC)              | 928158409227    |
| Codice locale                        | SONTPLUS600     |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1               |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500197429 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500197436 |

Disegno tecnico




| Product                                | D (max) | O      | L        | C (max) |
|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 | 47 mm   | 126 mm | 174,2 mm | 279 mm  |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Durata




LDLE\_SON-TPIA\_0004-Life expectancy diagram




LDLE\_SON-TPIA\_0003-Life expectancy diagram

MASTER SON-T PIA Plus

Durata



LDLE\_SON-TPIA\_600W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

