



# MASTER SDW-TG Mini



# MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

#### Hinweise

- · Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen						
Sockel	GX12-1					
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]					
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere					
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)					
Lichttechnische Daten						
Farbcode	825 [CCT of 2500K]					
Lichtstrom	5.300 lm					
Lichtfarbe	Goldweiß					
Farbkoordinate X (Nom)	0,478					
Farbkoordinate Y (nom.)	0,415					
Ähnlichste Farbtemperatur	2500 K					
Nennlichtausbeute (Nom)	52 lm/W					

Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Bogenlänge O (Nom)	18 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	102,0 W
Spannung (Nom)	91 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	T19


Datasheet, 2023, Mai 20 Änderungen vorbehalten

## **MASTER SDW-TG Mini**

Nettogewicht (Stück)	0,030 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	15,2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	102 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473402
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12


Gesamtbezeichnung des Produkts	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12				
Gesamt-Produktcode	871150020233815				
Bestellcode	20233815				
Material-Nr. (12NC)	928158905131				
Anzahl pro Verpackung	1				
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500202338				
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12				
EAN Umverpackung	8711500202345				

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	0	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
100W/825 GX12-1 1CT/12							


### **Photometrische Daten**




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

### **MASTER SDW-TG Mini**

#### Lebensdauer





LDLE\_SDW-TG\_100W\_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der