



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Högeffektiva urladdningslampor med varmt ljus för små öppna armaturer utformade för MASTERColour CDM-T-ljuskällorna.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning tillsammans särskilda Philips-driftdon
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX12-1
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	825 [CCT of 2500K]
Ljusflöde	5 300 lm
Färgbeteckning	Gyllene vit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,415
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	52 lm/W
Färgåtergivningindex	82
Båglängd O (Nom)	18 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	102,0 W
Spänning (nom)	91 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	T19
Nettovikt (styck)	0,030 kg


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	15,2 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,2 mg

MASTER SDW-TG Mini

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	102 kWh
EPREL-registreringsnummer	473402
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020233815
Beskrivning av lokal kod	8346796
Beställningsnummer	928158905131


Materialnummer (12NC)	928158905131
Lokal kod	8346796
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500202338
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500202345

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Livslängd



LDLE_SDW-TG_100W_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

