



MASTER Sodio Blanco Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con un tubo de descarga cerámico y bulbo exterior transparente

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	825 [CCT of 2500K]
Flujo luminoso	2.400 lm
Designación de color	Blanco dorado
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,415
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	44 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Longitud de arco O (nom.)	14 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	54,0 W
Voltaje (nom.)	85 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T19
Peso neto (pieza)	0,034 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	5,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,7 mg

MASTER Sodio Blanco Mini

Consumo energético kWh/1000 h	54 kWh
Número de registro EPREL	473250
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Nombre completo del producto	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020323615


Código de pedido	20323615
Código 12NC	928159905131
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500203236
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500203243

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER Sodio Blanco Mini

Vida útil



LDLE_SDW-TG_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

