

PHILIPS**Lighting**

MASTER SDW-TG Mini White SON

MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T

Mises en garde et sécurité

- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GX12-1	Consommation électrique	54,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	85 V
Référence de mesure de flux	Sphère		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	825 [CCT of 2500K]		
Flux lumineux	2.400 lm		
Désignation de la couleur	Blanc doré		
Coordonnée chromatique X	0,478		
Coordonnée chromatique Y	0,415		
Température de couleur corrélée (nom.)	2500 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	44 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	81		
Longueur d'arc O (nom.)	14 mm		
Mécanique et boîtier			
Finition ampoule	Transparent		
Matériaux des lampes	Verre		
Forme de la lampe	T19		
Poids net (pièce)	0,034 kg		
Approbation et application			
Classe d'efficacité énergétique	G		
Taux de mercure (Hg) (max.)	5,7 mg		
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,7 mg		

MASTER SDW-TG Mini White SON

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473250
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Nom de produit complet	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Code EOC	871150020323615
Code de commande	8711500203236


Code 12NC	928159905131
Code de commande local	SDWTG50W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500203236
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500203243

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini White SON

Durée de vie



LDLE_SDW-TG_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

