



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzare negli apparecchi piccoli aperti progettati per lampade MASTERColour CDM-T

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatore di controllo dedicato Philips
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX12-1
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	825 [CCT of 2500K]
Flusso luminoso	2.400 lm
Designazione colore	Bianco dorato
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,478
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,415
Temperatura di colore correlata (Nom)	2500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	44 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Lunghezza arco O (Nom)	14 mm


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,0 W
Tensione (Nom)	85 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	T19
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	5,7 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,7 mg

MASTER SDW-TG Mini

Consumo energetico kWh/1000 h	54 kWh
Numero di registrazione EPREL	473250
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Nome completo prodotto	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020323615
Descrizione codice locale	SDWTG50


Codice d'ordine	20323615
Codice materiale (12NC)	928159905131
Codice locale	SDWTG50
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500203236
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500203243

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Durata



LDLE_SDW-TG_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

